


가스키퍼
GAS
KEEPER
사용설명서



HT-B30
SOOSAN
수산홈텍


1 구성도



1. 제품본체



2. 브라켓




3. 배터리



4. 고정볼트




5. 설명서



6. 어답터(별매품)

- 1 -


2 제품 사용설명



- 밸브 열림/닫힘** - 버튼을 누르면 밸브가 개폐 됩니다.
- 수동개폐도 가능합니다.




- 시간설정** - 버튼으로 사용시간 조정이 가능합니다.
- 20분이상이면 10분씩 증가 감소(최대9시간)
- 20분이하이면 1분씩 증가 감소(최소1분)



• 버튼설명


- 타이머 동작중 LED가 깜박입니다.
- 버튼을 길게 누르면 스피커 음량을 변경 할 수 있습니다.
- 버튼을 길게 누르면 기본설정시간을 변경 할 수 있습니다.
- 버튼을 눌러 차단기를 동작합니다.

3 안전사고 방지기능



온도 감지 기능(화재 예방 기능)

- 기기 주변 온도가 65도 이상으로 상승시 경고음과 함께 가스 밸브를 자동으로 차단 합니다.



밸브위치 감지

- 밸브가 불완전 개방일 때 단힘동작을 수행합니다.
(예:밸브위치가 열림 닫힘 중간일 때)



배터리 방전시 차단기능

- 배터리 잔량이 없을 경우 경고 메시지와 함께 밸브를 자동으로 차단합니다.

④ 설치 시 주의 사항


- 벽면으로부터 25mm이하일 경우 설치가 불가능합니다.
(브라켓 연결 공간 확보 필요.)
- 싱크대 주변의 경우 물이 닿을 만한 장소는 설치할 수 없습니다.
- 밸브는 닫힘 상태로 있는지 확인합니다.
- 가스레인지 바로 옆으로 냄비 등의 증기 또는 열이 직접 닿을 수 있는 곳은 설치할 수 없습니다.
(내부 온도센서로 인한 화재감지 인식하여 자동 차단 등의 문제 발생)

주의!



노후된 밸브, 이물질이 많은 밸브, 닫힘, 열림 초점이 정확하지 않는 밸브는 오작동을 유발 할 수 있으므로 반드시 규격 밸브로 교체를 권장합니다.

- 5 -


⑤ 제품 설치방법



- ① 브라켓(바디홀더)을 가스곡 뒤에 대고, 제품본체를 가스곡 정면에서 서로 결합을 한다.
(Lock이 되어져 있어 걸렸는지 확인한다.)



- ② 고정이 되었다면 고정볼트를 이용하여 가스곡으로부터 유격이 없게 볼트를 조인다.



- ③ 제품의 버튼을 눌러 이상이 없다면 배터리커버를 덮는다.



- ④ 모든 설치가 완료되었다면, 최종적으로 버튼 검사 및 열림/닫힘 상태를 확인한다.

※ 만약, 열림/닫힘이 원활하지 않을 경우 배터리삽입 방향을 확인해주세요.

- 6 -


- 7 -

⑥ 배터리 교체시기 및 방법



배터리를 교체하여
주십시오.

- 교체시기**
 - 배터리 교체 음성 안내가 나오는 경우
 - LCD 배터리 잔량이 없을 경우



- 교체방법 <자석방식 - 특허출원>**
 - 배터리커버를 앞으로 당겨 분리 후 배터리 교체 하십시오.
 - 교체 후 배터리커버를 본체 가까이 가져 가면 자동으로 부착 됩니다.

- 8 -

⑦ 제품 보증서

제품명	HT-B30
시리얼번호	
구입한날짜	
고객성명	
전화번호	
구매처	

- 본제품은 엄밀한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 상태에서 고장이 발생 하였을 경우 아래 보증기간 동안 무상수리 해드립니다.
- 보증기간 경과한 경우 또는 보증기간 이내라 하더라도 유상서비스로 판단되는 경우는 서비스 요금을 부과 될 수 있습니다.
- 무상 보증기한은 구입후 1년입니다.
- 보증적용 제외
 - 고객의 과실이나 부주의로 인해 발생한 하자
 - 천재지변이나 재해로등으로 인한 하자
 - 기타 제품 품질이나 성능의 하자가 아닌 여타 외부 요인으로 인해 발생한 하자

- 9 -

⑧ 제품 사양

제품명	가스키퍼
모델명	HT-B30
타입	휴즈곡 밸브 탑입
사용전압	AA건전기 4개 어댑터 DC7V 1A (보조전원)
개폐시간	3초이내
크기	70mm(W) x 148mm(H) x 53mm(D1) x 26mm(D2)
무게	약 170g (본체)

고객상담실	1588 - 8179
인터넷 홈페이지	http://www.sooasanht.com
주소	경기도 광주시 삼지곡길87(삼동) (우)12767

※ 제품의 성능 향상을 위해 디자인 및 기능이 예고 없이 변경 될수 있습니다.

- 10 -